

MINOLTA LENS CAP

for Autocord



Matricola s.n.
Minolta Code n.c.

Caratteristiche e funzioni

Questo tappo in plastica flessibile è dedicato alle Minolta Autocord, fotocamere biottica per pellicola Roll-film 120. L'applicazione del tappo sugli obiettivi va eseguita con due manovre: dapprima si inserisce il tappo sulla baionetta dell'obiettivo superiore inclinandolo in moto che il riferimento situato nel quadrante superiore destro venga a trovarsi perfettamente in asse sulla verticale, quindi si ruota il tappo verso sinistra in modo che la parte circolare inferiore coincida con l'obiettivo inferiore; a questo punto si fissa con una pressione. Viceversa, per asportarlo, bisogna agire sulla linguetta inferiore, alzare la parte inferiore e ruotare il tappo in direzione antioraria per liberare la parte superiore dalla baionetta dell'obiettivo.

Peso 4g. Dimensioni: larghezza 36mm.; altezza 81mm.; spessore 6mm.